




日華のRO型・純水装置（EDI型RO装置）

- ① 高品質の純水が採水可能です。
比抵抗で15MΩ・cmの純水が得られます。
- ② 薬品による再生工程はありません。
電気再生式のEDIを使用していますので薬品の使用は不要です。
従って、再生排水は処理の必要がなく、そのまま排水できます。
- ③ 省スペース設計です。
1つのスキッド上に収納して設置スペースを最適に抑えています。
- ④ 各種装置との組み合わせで超純水の製造が可能です。
UV装置やUF膜ろ過装置等を組み合わせることで超純水の水質が確保できます。
- ⑤ 用途
・純水装置の代替、その他。



機種一覧

仕様	型式	RODI-1S	RODI-2S	RODI-3S	RODI-4S
最大回収水量		3m ³ /h	6m ³ /h	9m ³ /h	12m ³ /h
RO vessel数		8inch×4本膜入×1本	8inch×4本膜入×2本	8inch×4本膜入×3本	8inch×5本膜入×3本
RO膜本数		8inch×4本	8inch×8本	8inch×12本	8inch×15本
プレフィルター		1μm×20inch×7本	1μm×20inch×7本	1μm×30inch×7本	1μm×30inch×7本
EDI		1台	2台	3台	4台
電力消費量(kW)		5.6	7.5	10.9	16.6
架台材質		SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304
外形寸法(mm)		5,000×1,800×2,000H	5,000×1,800×2,000H	5,000×2,200×2,000H	6,000×2,200×2,000H
運転重量(kg)		1,600	2,000	2,500	2,800

日華環工株式会社

北九州市戸畑区中原新町2-1北九州テクノセンター9F

TEL: 093-873-1602 FAX: 093-873-1603 E-mail: jpoffice@nikkaec.com